



## Alicates de aguja rectos, Longitud total: 160mm



### Datos de pedido

Número de pedido	715000 160
GTIN	4003773044475
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas de punta ovalada. Terminadas en punta, de 3 mm de ancho y 1 mm de alto. Mordazas con el interior liso. Alicates atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Forma recta.

#### Norma:

**DIN ISO 5743**

#### Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	55 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5743
Versión mordaza	interior liso
Mango	revestidos de plástico
Material alicates	Acero eléctrico al cromo- vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie alicates	atramentados en negro, cabeza pulida

Tipo de producto

Alicate prensor