

**Garant**

**Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 160mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	713440 160
GTIN	4045197373588
Clase de artículo	71B

**Descripción****Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado. Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	50 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado

Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción