

**Garant****Alicates de boca redonda plana acodados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	713710 160
GTIN	4045197501486
Clase de artículo	71B

## Descripción

**Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

**Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

## Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	50 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, con mordazas acodadas (aprox. 40° – 45°)
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745

Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción