



Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	713300 160
GTIN	4003773033806
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	50 mm
Mango	Funda de varios componentes
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)

Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicata multifunción