



Alicates de aguja acodados 45°, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	715100 160
GTIN	4003773046790
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas de punta ovalada. Terminadas en punta, de 3 mm de ancho y 1 mm de alto. Mordazas con el interior liso. Alicates atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Con mordazas acodadas 45°.

Norma:

DIN ISO 5743

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	55 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado en ángulo de 45°
Norma	DIN ISO 5743
Versión mordaza	interior liso
Mango	revestidos de plástico
Material alicates	Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite

Superficie alicates	atramentados en negro, cabeza pulida
Tipo de producto	Alicate prensor