

Garant

Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	713440 200
GTIN	4045197375001
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado. Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Long. de mord.	73 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado

Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción