

Garant**Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	713310 160
GTIN	4045197501462
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	50 mm
Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5745

Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción