



Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	713500 200
GTIN	4003773035039
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado. Pinza cromada, con envolturas de varios componentes. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a torsión.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Long. de mord.	73 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Mango	Funda de varios componentes

Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicata multifunción