


**Alicates de boca redonda plana acodados, pulidos, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	713550 160
GTIN	4003773015994
Clase de artículo	73F

**Descripción****Ejecución:**

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Filos templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida. Mangos revestidos de plástico. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a torsión.

**Norma:****DIN ISO 5745****Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

**Descripción técnica**

Longitud total	160 mm
Long. de mord.	50 mm
Forma tipo boca	punta ovalada, acodado (40° – 45°)
Norma	DIN ISO 5745
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza	interior ranurado
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite

Superficie

atramentado en negro

Tipo de producto

Alicate multifunción