



Alicates de boca redonda plana, rectos aislados por inmersión conforme a VDE, Longitud total: 200mm



Datos de pedido

Número de pedido	713335 200
GTIN	4003773016069
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.

Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico, **aislados por inmersión**.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	200 mm
Long. de mord.	73 mm
Mango	aislado por inmersión
Forma tipo boca	punta ovalada, recto
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza	Filos templados por inducción (aprox. 60 HRC)

Versión mordaza	interior ranurado
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Alicate multifunción