


## Surtido de herramientas estándar de 18 piezas en una carpeta para herramientas textil



### Datos de pedido

Número de pedido	680200
GTIN	2050001016416
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Aplicación:

Contiene todas las herramientas de calidad necesarias para **pequeñas reparaciones en la casa y en la vivienda.**

#### Suministro:

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. N.º 466005 tam. 2  
 Lima plana multiusos **DICK**, con mango: 1 ud. n.º 515000 tam. 200  
 Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581240  
 Destornillador para ranuras: 1 ud. n.º 660701 de cada tam. 3,5; 5,5; 8  
 Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 uds. n.º 665050 tam. 3  
 Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668401 tam. 2  
 Alicates universales **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 701601 tam. 160  
 Alicata p/bombas d/agua,bocas templ.ind.: 1 ud. n.º 706101 tam. 250  
 Cortaalambres **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 706610 tam. 180  
 Alicata de boca redonda plana con filo **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 713100 tam. 140  
 Martillo de cerrajero con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750125 tam. 300  
 Tijeras de trabajo: 1 ud. n.º 769100 tam. 180  
 Llave inglesa: 1 ud. n.º 814001 tam. 200  
 Lezna: 1 ud. n.º 831600 tam. 80  
 Cúter universal **Tajima** con cuchillas cortantes rompibles: 1 ud. n.º 845000  
 Paleta: 1 ud. n.º 087650 tam. 40

Carpeta para herramientas: 1 ud. n.º 692257 tam. 1

**Nota:**

**La entrega se realiza con la herramienta de clasificación en carpeta para herramientas.**

## Descripción técnica

Número de piezas	18
Tipo de producto	Surtido de herramientas

## Accesorios

Llave inglesa Longitud total 200 mm	814001 200
Cúter universal con 3 cuchillas, 18 mm	845000
Alicates de boca redonda plana recta, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 140 mm	713100 140
Martillo de herrero Peso sin mango 300 g	750125 300
Sierra universal "PUK" con hoja universal (310) Mango ergonómico	581240
Alicates universales, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	701600 160
Espátula, mango de madera Anchura 40 mm	087650 40
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 8 mm	660701 8
Tijeras para papel y tela Longitud total 180 mm	769100 180
Lima plana multiusos con mango, corte especial Longitud sin cola 200 mm	515000 200
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2	668401 2
Llave inglesa con cubierta de mango Longitud total 200 mm	813960 200
Alicates regulables con recubrimiento de polvo Longitud total 250 mm	706101 250
	660701 3,5

Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3,5 mm

Comprobador de fases unipolar Anchura de filo 3 mm

665050 3

Estaquillador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 80 mm

831600 80

Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 5,5 mm

660701 5,5

Cortaalambres pesado Longitud total 180 mm

706610 180

Carpeta textil para herramientas con cierre rápido Tipo 1

692257 1

Metro plegable de madera amarilla Longitud 2 m

466005 2