

Juego de herramientas de montaje de 59 piezas sin cajas



Datos de pedido

Número de pedido	680305
GTIN	2050001017697
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:

Contiene herramientas de alta calidad para **mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.**

Contenido:

Metro plegable de madera: 1 ud. n.º 466000 tam. 2

Cepillo de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 3

Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable: 1 ud. n.º 517200 tam. 200 (5 piezas)

Sierra universal PUK®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150

Juego de llaves de dos bocas 6 – 34 mm con soporte: 1 ud. n.º 610710 tam. 12 (6×7 - 30×34 mm)

Juego de llaves acodadas para hexágono interior: 1 ud. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)

Juego de destornilladores para cabezas ranuradas: 1 ud. n.º 660910 tam. 5 (3,5 - 8 mm)

Llave acodada: 1 ud. n.º 664800 tam. 6,5

Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 3,5

Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668100 tam. 1; 2

Alicates universales: 1 ud. n.º 701500 tam. 180

Alicate regulable: 1 ud. n.º 704900 tam. 250

Cortaalambre: 1 ud. n.º 706610 tam. 210

Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º 708205 tam. 250

Alicate de boca redonda plana con filo: 1 ud. n.º 713150 tam. 160

Alicate para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º 719805 tam. J2

Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º 719905 tam. A2

Alicate de corte lateral: 1 ud. n.º 724900 tam. 160

Cinzel plano: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
Juego de punzones y punteros: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martillo de cerrajero con mango de nogal negro: 1 uds. n.º 750110 tam. 300
Martillo de plástico: 1 ud. n.º 754500 tam. 32
Escariador: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300 tam. 175
Engrasador de plástico: 1 ud. n.º 083532 tam. 0,125
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.º 083654 BLACK tam. 19
Rotulador, azul: 1 ud. n.º 085154 tam. B

Suministro:

Metro plegable de madera: 1 ud. n.º 466000 tam. 2
Cepillo de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 3
Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable: 1 ud. n.º 517200 tam. 200 (5 piezas)
Sierra universal PUK®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150
Juego de llaves de dos bocas 6 – 34 mm con soporte: 1 ud. n.º 610610 tam. 12 (6x7 - 30x34 mm)
Juego de destornilladores acodados de 6 caras con soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)
Juego de destornilladores para cabezas ranuradas: 1 ud. n.º 660910 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
Llave acodada: 1 ud. n.º 664800 tam. 6,5
Comprobador de tensión hasta 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 3,5
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668100 de cada tam. 1; 2
Alicates universales: 1 ud. n.º 701500 tam. 180
Alicate regulable: 1 ud. n.º 704900 tam. 250
Cortaalambre: 1 ud. n.º 706610 tam. 210
Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º 708205 tam. 250
Alicate de boca redonda plana con filo: 1 ud. n.º 713150 tam. 160
Alicate para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º 719805 tam. J2
Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º 719905 tam. A2
Alicate de corte lateral: 1 ud. n.º 724900 tam. 160
Cinzel plano: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
Juego de punzones y punteros: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martillo de cerrajero con mango de nogal negro: 1 uds. n.º 750110 tam. 300
Martillo de plástico: 1 ud. n.º 754500 tam. 32
Escariador: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300 tam. 175
Engrasador de plástico: 1 ud. n.º 083532 tam. 125
Cinta aislante, negra: 1 ud. n.º 083654 tam. BLACK
Rotulador, azul: 1 ud. n.º 085154 tam. B

Nota:

El equipamiento está embalado por separado.

Descripción técnica

Accesorios

Cinta aislante Color BLACK	083654 BLACK
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 3,5 mm	665020 3,5
Juego de destornilladores para ranura, con mango rígido "multicraft" Número de destornilladores 5	660910 5
Cuchillo pelacables fijo	844300
Cortaalambres pesado Longitud total 210 mm	706610 210
Escariador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm	831700 110
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 8	626072 8
Mordazas Grip universales con mordaza prismática Longitud total 250 mm	708205 250
Martillo de plástico con bocas Cellidor Ø cabeza de martillo 32 mm	754500 32
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 300 g	750110 300
Juego de punzones en soporte de plástico Cantidad de herramientas 6	745600 6
Destornillador para Phillips, con mango rígido "multicraft" Tamaño de ranura en cruz 1	668100 1
Alicates para arandelas de seguridad Tipo J2	719805 J2
Lubricador de plástico con tubo de salida Capacidad 125 ml	083532 125
Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm Número de filas de guarnición 3	575000 3
Destornillador para Phillips, con mango rígido "multicraft" Tamaño de ranura en cruz 2	668100 2
Alicates para arandelas de seguridad Tipo A2	719905 A2
	517200 200

Juego de limas multiusos 5 piezas en estuche enrollable
corte 2 Longitud sin cola 200 mm

Alicates de corte lateral pulidos Longitud total 160 mm	724900 160
Cinzel plano Longitud total 175 mm	740500 175
Metro plegable de madera amarilla Longitud 2 m	466000 2
Marcador permanente Dura-Ink® 15 Color letra B	085154 B
Juego de llave de dos bocas Cantidad de llaves 12	610610 12
Alicates boca redonda plana rectos, pulidos Longitud total 160 mm	713150 160
Destornillador acodado para ranura Anchura de filo b 6,5 mm	664800 6,5
Alicates regulables ranurados, atramentados Longitud total 250 mm	704900 250
Alicates universales, pulidos Longitud total 180 mm	701500 180