



## Mango de carraca "Insider Pro Ratchet" con puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de cuchilla cortante: 100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	676665 100
GTIN	7610733245147
Clase de artículo	63E

### Descripción

#### Ejecución:

Mango de carraca "multicraft" de plástico reforzado por fibra de vidrio, con depósito de puntas abatible. Para giro a izquierda y a derecha (ángulo de ajuste 15°) con posición central integrada (carraca bloqueada). Asiento de puntas 1/4 pulgadas C 6,3 con imán permanente potente. Incluidas 10 unidades de puntas C 6,3.

#### Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

#### Contenido:

1 unidad de cada:

para ranura n.º 675300, tam. 5,5; 6

para Phillips n.º 675281, tam. 2/25

para Pozidriv n.º 675285, tam. 2/25

para hexágono interior n.º 675290, tam. 3; 4

para Torx® interior n.º 675295, tam. TX10; TX15; TX20; TX25

### Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Longitud total	228 mm
Ángulo de ajuste	15 grados
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras

Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Dentado múltiple
Perfil de salida	Destornillador ranura
Quality Dress	Insider Pro Ratchet
Asiento para puntas	D 6,3
Caperuza giratoria	no
Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha	sí
con mango de carraca	sí
con mango telescópico	no
incl. puntas	sí
Depósito de puntas integrado	sí
Tipo de producto	Herramienta de puntas

## Accesorios

Punta de precisión para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675281 2/25
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX10	675295 TX10
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX20	675295 TX20
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 3 mm	675290 3
Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura de filo 6 mm	675300 6
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil Torx® TX15	675295 TX15
Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 Hexágono 4 mm	675290 4
Punta de precisión para Pozidriv, 1/4 pulgada C 6,3 Tamaño de ranura en cruz / Longitud total 2/25 mm	675285 2/25

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgada C 6,3 Perfil  
Torx® TX25

675295 TX25

Punta de precisión para ranura, 1/4 pulgada C 6,3 Anchura  
de filo 5,5 mm

675300 5,5