

Juego de herramientas de montaje de 107 piezas con maleta para herramientas X-ABS



Datos de pedido

Número de pedido	680352
GTIN	2050001016454
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:

Contiene herramientas de alta calidad para **mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.**

Suministro:

Compás de puntas: 1 ud. n.º 457600 tam. 200

Trazador, de dos lados: 1 ud. n.º 458400

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. N.º 466005 tam. 2

Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable **DICK**: 1 ud. n.º 517200 tam. 200 (5 piezas)

Limas para llaves surtidas en estuche de plástico: 1 ud. n.º 518930 (6 piezas)

Cepillo de alambre, de 3 hileras: 1 ud. n.º 575000 tam. 3

Arco de sierra para metal con hoja: 1 ud. n.º 580700 tam. 300

GARANT mini- sierra de arco: 1 ud. n.º 581195

GARANT Llave de dos bocas 6 – 34 mm con soporte: 1 ud. n.º 610610 tam. 12 (6x7 – 30x34 mm) con 1 ud. n.º 611500 tam. 12

Llave estrella de dos bocas 6 – 22 mm **GARANT**: 1 ud. n.º 615610 tam. 8 (6x7 - 19x22 mm)

Juego de destornilladores acodados de 6 caras en soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)

Llave acodada para Torx®: 1 ud. n.º 624857 tam. 8 (TX6 – TX25)

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada: 1 ud. n.º 637718 tam. 6 (16 piezas)

Juego de destornilladores para ranura **GARANT**: 1 ud. n.º 660036 tam. 5 (3,5 - 8 mm)
 Destornilladores para tornillos de cabeza ranurada, corto **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 664100 tam. 6,5
 Destornillador acodado para ranura **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 664800 tam. 6,5
 Comprobador de tensión **PB Swiss Tools** hasta 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 3,5
 Destornillador para Phillips **GARANT**: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2
 Alicates universales: 1 ud. n.º 703000 tam. 180
 Alicataje regulable: 1 ud. n.º 706151 tam. 250
 Cortaalambres **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 706610 tam. 210
 Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º 708205 tam. 250
 Alicataje de boca redonda plana con filo: 1 ud. n.º 713200 tam. 160
 Alicataje para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º 719805 tam. J2
 Alicataje para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º 719905 tam. A2
 Alicataje de corte lateral: 1 ud. n.º 725250 tam. 160
 Cíncel plano **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 740500 tam. 175
 Cíncel en cruz **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 740600 tam. 150
 Juego de punzones y punteros **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
 Martillos de cerrajero con mango de 3 componentes: 1 ud. n.º 750450 de cada tam. 300; 500
 Martillo de plástico: 1 ud. n.º 754500 tam. 32
 Cizalla para chapa ideal con transmisión: 1 ud. n.º 766042 tam. 260
 Tijeras para electricista: 1 ud. n.º 769005 tam. 130
 Escariador **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 831700 tam. 110
 Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300 tam. 175
 Engrasador de plástico: 1 ud. n.º 083532 tam. 125
 Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.º 081437 tam. BLACK
 Cinta aislante, negra: 1 ud. n.º 083654 tam. BLACK
 Rotulador, azul: 1 ud. n.º 085154 tam. B
 Maleta para herramientas X-ABS **PARAT**®: 1 ud. n.º 692671

Nota:**La herramienta se suministra suelta.****Descripción técnica**

Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Juego de llave de dos bocas Cantidad de llaves 12	610610 12
Alicates para arandelas de seguridad Tipo J2	719805 J2
Cortaalambres pesado Longitud total 210 mm	706610 210
Escariador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm	831700 110
Juego de punzones en soporte de plástico Cantidad de herramientas 6	745600 6
Alicates regulables con revestimiento de plástico Longitud total 250 mm	706151 250
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2	667690 2
Cinzel plano Longitud total 175 mm	740500 175
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 16 piezas Tipo 6	637718 6
Mini-sierra de arco Mango ergonómico	581195
Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Número de destornilladores 5	660031 5
Compás de puntas Longitud L 200 mm	457600 200
Tijeras para electricista niqueladas con cortaalambres Longitud total 130 mm	769005 130
Destornillador acodado para ranura Anchura de filo b 6,5 mm	664800 6,5
Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes Longitud total 260 mm	766042 260
Juego de limas multiusos 5 piezas en estuche enrollable corte 2 Longitud sin cola 200 mm	517200 200
Trazador acodado	458400
Juego de limas para llaves de 6 unidades en bolsa de plástico	518930
Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1	667690 1
	580700

Arco de sierra para metal 317 con hoja bimetálica 24
dientes

Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de
filo 3,5 mm

665020 3,5

Linterna LED con pilas Color BLACK

081437 BLACK

Alicates de boca redonda plana rectos, brillantes Longitud
total 160 mm

713200 160

Juego de llaves acodadas para Torx® fosfatadas Número de
destornilladores 11

624870 11

Cinta aislante Color BLACK

083654 BLACK

Lubricador de plástico con tubo de salida Capacidad 125
ml

083532 125

Alicates universales al vanadio, brillantes Longitud total
180 mm

703000 180

Cuchillo pelacables fijo

844300

Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de
destornilladores 9

626072 9

Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 6,5 mm

664100 6,5

Mordazas Grip universales con mordaza prismática
Longitud total 250 mm

708205 250

Alicates para arandelas de seguridad Tipo A2

719905 A2

Martillo de plástico con bocas Cellidor Ø cabeza de martillo
32 mm

754500 32

Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes Peso
sin mango 300 g

750450 300

Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm
Número de filas de guarnición 3

575000 3

Alicates de corte lateral brillantes Longitud total 160 mm

725250 160

Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes Peso
sin mango 500 g

750450 500

Marcador permanente Dura-Ink® 15 Color letra B

085154 B

Cinzel en cruz Longitud total 150 mm

740600 150

692671 1

Maleta para herramientas de X-ABS, extra alta, con cubeta de fondo, 2 bandejas portaherramientas y cerraduras TSA Tipo 1

Juego de herramientas de montaje de 107 piezas en cajas	680355
Metro plegable de madera amarilla Longitud 2 m	466005 2