

Juego de herramientas para electricistas, de 82 piezas con bolsa de montaje



Datos de pedido

Número de pedido	680502
GTIN	2050001016515
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:

Contiene las herramientas de calidad más importantes para la instalación eléctrica.

Contenido:

Juego de brocas espirales HSS, en caja: 1 ud. n.º 115000 tam. 1 – 10

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. N.º 466005 tam. 2

Marcador de líneas por cordel con polvo colorante: 1 ud. de cada N.º 467590 Tam. 1; N.º 467595 Tam. R

Nivel de burbuja de metal ligero **STABILA**®: 1 ud. n.º 467030 tam. 400

Lima plana **DICK**, corte 1, con mango: 1 ud. n.º 510100 tam. 150

Lima semirredonda **DICK**, corte 2, con mango: 1 ud. n.º 513200 tam. 150

Lima redonda **DICK**, corte 2, con mango: 1 ud. n.º 514200 tam. 150

Cepillo de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 3

Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581220

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630168 tam. 6 (17 piezas)

Destornillador para ranura **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Comprobador de tensión **PB Swiss Tools** hasta 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 2,5

Comprobador de tensión **BENNING** "Analog": 1 ud. n.º 473105 tam. Analog

Bolsa para guardarlo: 1 ud. n.º 473336 tam. B

Llave para tornillos de ajuste, según EN 60900, completamente aislada hasta 1000 V: 1 ud. n.º 665800 de 2 – 63 A

Destornillador para Phillips **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 tam. 1; 2

Alicates universales **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160

Alicates regulables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250

Alicates de boca redonda plana **KNIPEX**®, con filo, aislados según VDE: 1 ud. n.º 713300 tam. 160

Alicates de corte lateral **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 uds. n.º 725300 tam. 160

Alicates pelacables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 728750 tam. 160

Cuchilla pelacables **JOKARI**®: 1 ud. n.º 728010 tam. 8 – 28

Cinzel para piedra **RENNSTEIG**, plano: 1 ud. n.º 742500 tam. 250

Cinzel para piedra **RENNSTEIG**, en punta: 1 ud. n.º 742600 tam. 250

Cinzel para piedra de electricistas **RENNSTEIG**, plano: 1 ud. n.º 743000 tam. 250

Martillo de cerrajero **GARANT** con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750110 tam. 500

Mazo con mango: 1 ud. n.º 751055 tam. 1

Cizalla para chapa ideal con transmisión: 1 ud. n.º 766000 tam. 260

Cizalla para cable telefónico: 1 ud. n.º 769005 tam. 130

Brocas de cinzel de metal duro **Milwaukee**® en caja de plástico: 1 ud. n.º 786081 tam. 5 (Ø 4–10 mm)

Formón de carpintero: 1 ud. n.º 794800 tam. 16

Guía pasacables de nailon **RUNPOTEC**®: 1 ud. n.º 814862 tam. 10

Escariador: 1 ud. n.º 831700 tam. 110

Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300

Cinta aislante, negra: 1 ud. n.º 083654 tam. BLACK

Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.º 081437 tam. BLACK

Paleta: 1 ud. n.º 087650 tam. 50

Recipiente de goma para yeso: 1 ud. n.º 087680 tam. 125

Pincel para agua: 1 ud. n.º 087005 tam. 20

Bolsa de montaje: 1 ud. n.º 690200

Nota:**La herramienta se suministra suelta.****Descripción técnica**

Cantidad de pilas contenidas	3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 8 mm	663100 8
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 17 piezas Tipo 6	630168 6
Escariador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm	831700 110
Cinta aislante Color BLACK	083654 BLACK
Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm Número de filas de guarnición 3	575000 3
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 6,5 mm	663100 6,5
Formones de carpintero, mango de madera Anchura de filo 16 mm	794800 16
Espátula, mango de madera Anchura 50 mm	087650 50
Guía pasacables de nailon Longitud de cinta 10 m	814862 10
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663100 5,5
Alicate regulable Alligator® Cubiertas en los mangos VDE Longitud total 250 mm	705740 250
Lima redonda Longitud sin cola 150 mm	514200 150
Cuchilla pelacables con hoja en forma de gancho para Ø de cable 8-28 mm	728010 8-28
Polvo colorante para tiralíneas 250 g Tipo R	467595 R
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665020 2,5
Tijeras para electricista niqueladas con cortaalambres Longitud total 130 mm	769005 130
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668600 2
Recipiente para yeso Ø máximo 125 mm	087680 125
Bolsa de montaje de cuero con pared intermedia	690200
	668600 1

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1

Lima semirredonda Longitud sin cola 150 mm	513200 150
Sierra universal "PUK" con hoja universal (310)Mango fijo	581220
Alicates pelacables, cromadosAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	728750 160
Comprobador de tensiónDUSPOL® Tipo de dispositivo ANALOG	473105 ANALOG
Alicates de boca redonda plana, rectosAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	713300 160
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 4 mm	663100 4
Nivel de burbuja de metal ligero Longitud 400 mm	467030 400
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja Tipo 1-10	115000 1-10
Alicates universales, cromadosAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	701700 160
Cinceles para piedraplano Longitud total 250 mm	742500 250
Llave para tornillos de ajuste, reversiblecompletamente aisladas	665800
Cuchillo pelacables fijo	844300
Cinceles para piedrade punta Longitud total 250 mm	742600 250
Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes Longitud total 260 mm	766000 260
Marcador de líneas por cordel 30 m Reducción de entrada (múltiplo) 1	467590 1
Lima plana Longitud sin cola 150 mm	510100 150
Cinceles para electricistas Longitud total 250 mm	743000 250
Pincel cilíndrico industrial Ø 20 mm	087005 20
Martillo de cerrajero concollar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500

Alicates de corte lateral, cromado Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	725300 160
Bolsa de transporte Duspól Tipo B	473336 B
Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Comprobador de tensión DUSPOL® Tipo de dispositivo ANALOG	473106 ANALOG
Juego de herramientas para electricistas, de 82 piezas sin bolsa	680505
Metro plegable de madera amarilla Longitud 2 m	466005 2