



Destornillador dinamométrico con escala, Par máximo: 300cNm



Datos de pedido

Número de pedido	659945 300
GTIN	4045197514011
Clase de artículo	62E

Descripción

Ejecución:

Mango manejable para la transmisión sin problemas de los pares ajustados. Escala micrométrica fácilmente legible protegida frente a la suciedad. Bloqueo contra desajuste involuntario en el extremo del mango. Varilla intercambiable para el asiento de puntas de 1/4 pulgada en el volumen de suministro.

Función:

Al alcanzarse el valor de par ajustado, el destornillador se dispara de forma audible y perceptible y vuelve a estar dispuesto para uso inmediatamente.

Aplicación:

Para el atornillado controlado con el par preajustado.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nota:

Todas las varillas intercambiables (n.º 659940 – 659946) se pueden utilizar también en el destornillador dinamométrico Holey n.º 659945.

La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.

Descripción técnica

Par máximo	300 cNm
Display	analógico
Graduación de la escala 1 marca de graduación =	10 cNm
Precisión de medición par de giro	±6 %

Asiento para puntas	D 6,3
Intervalo de par	60 - 300 cNm
Intervalo de par	0,6 - 3 Nm
Longitud total L	153 mm
Peso	300 g
Ajuste del valor de disparo	con escala regulable
Lectura conmutable	cNm
Lectura conmutable	Nm
Forma de conexión	Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Respuesta	activadora
Procedimiento de medición	Par de giro
Norma	DIN EN ISO 6789
Principio de disparo	acoplamiento a fricción mecánico
Posibilidad de regulación valor de disparo	regulable
Calibración	O1
Dirección de apriete	Apriete a derecha y a izquierda
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Datos protocolables	no
Señalización de disparo	acústica
Señalización de disparo	háptico
Técnica de medición	mecánico
Tipo de producto	atornillador dinamométrico

Servicios

Calibración Destornillador dinamométrico Par máximo
0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Accesorios

659940 1

Varilla intercambiable Torquepara Phillips Tamaño de ranura en cruz 1

Varilla intercambiable TorquePozidriv Tamaño de ranura en cruz 1

659941 1

Varilla intercambiable Torquepara Phillips Tamaño de ranura en cruz 0

659940 0

Varilla intercambiable 1/4 pulgada

659947

Varilla intercambiable TorquePozidriv Tamaño de ranura en cruz 0

659941 0