

## Surtido de herramientas para mecánico de 94 piezas sin bolsa



### Datos de pedido

Número de pedido	680255
GTIN	2050001016812
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Aplicación:

Con las herramientas de calidad más importantes para mecánicos; reunido según la experiencia de la práctica.

#### Suministro:

Pie de rey **GARANT**: 1 uds. n.º 410100 tam. 150

Cinta métrica **GARANT**: 1 ud. n.º 462210 tam. 2

Lima triangular H2 con mango **DICK**: 1 ud. n.º 511200 tam. 200

Lima semirredonda H2 con mango **DICK**: 1 ud. n.º 513200 tam. 200

Lima redonda H2 con mango **DICK**: 1 ud. n.º 514200 tam. 200

Limas para llaves surtidas en estuche de plástico: 1 ud. n.º 518930 (6 piezas)

Carda: 1 ud. n.º 576000 tam. 115x40

Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150

Llave de dos bocas 6 – 22 mm con soporte: 1 ud. n.º 610960 tam. 8 (6x7 - 19x22 mm) con 1 ud. n.º 611500 tam. 8

Juego de llaves acodadas para Torx®: 1 ud. n.º 624857 tam. 8 (TX6 – TX25)

Juego de destornilladores acodados de 6 caras con soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 9 (1,5 - 10 mm)

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630368 (29 piezas)

Destornillador para ranuras: 1 ud. n.º 660711 tam. 5 (3,5 - 8 mm)

Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º 668401 de cada tam. 1; 2

Alicates universales **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 701500 tam. 160

Alicate regulable: 1 ud. n.º 706151 tam. 250

Alicate de boca redonda plana con filo **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 713150 tam. 160

Pinza con punta de aguja: 1 ud. n.º 727520 tam. N

Alicate de corte lateral **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 724900 tam. 160

Cinzel plano **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 741000 tam. 150

Juego de extractores de pasadores con vaina de guiado **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 747200 tam. 6 (2 - 8 mm)

Puntero **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 749200 tam. 90

Martillo de cerrajero **GARANT** con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750110 de cada tam. 100; 300

Cizalla para chapa ideal con transmisión: 1 ud. n.º 766042 tam. 260

Estaquillador **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 831600 tam. 80

Rascador para mecánico de precisión **NOGA**: 1 ud. n.º 836400 tam. 120

Engrasador de plástico: 1 ud. n.º 083529 tam. 80

tijeras universales rectas: 1 ud. n.º 763100 tam. 140

#### Nota:

**La herramienta se suministra suelta.**

## Descripción técnica

Tipo de producto	Surtido de herramientas
------------------	-------------------------

## Accesorios

Sierra universal "PUK" con hoja universal (310)Mango fijo	581220
Alicates boca redonda plana rectos, pulidos Longitud total 160 mm	713150 160
Alicates universales, pulidos Longitud total 160 mm	701500 160
Bolsa de montaje plegable por ambos lados, con pared intermedia	691450
Engrasador de plástico pequeño Capacidad 80 ml	083529 80
Cardas Longitud de corte L3× ancho L1 115X40 mm	576000 115X40
Martillo de cerrajero concollar protector del mango Peso sin mango 300 g	750110 300
Tijeras universales rectasrecta Longitud total 140 mm	763100 140
Martillo de cerrajero concollar protector del mango Peso sin mango 100 g	750110 100

Pinzas de punta, 125 mm forma AA Material N	727520 N
Juego de destornilladores para ranura, con mango rígido Número de destornilladores 5	660711 5
Lima redonda Longitud sin cola 200 mm	514200 200
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Juego de limas para llaves de 6 unidades en bolsa de plástico	518930
Lima semirredonda Longitud sin cola 200 mm	513200 200
Juego de llaves acodadas para Torx® fosfatadas Número de destornilladores 11	624870 11
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 29 piezas Tipo 6	630368 6
Rasqueta de precisión con lámina cortante intercambiable Acero de herramientas	836400
Cinta métrica enrollable con mirilla Longitud de cinta 2 m	462210 2
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 9	626072 9
Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes Longitud total 260 mm	766042 260
Juego de llave de dos bocas Cantidad de llaves 8	610960 8
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2	668401 2
Puntero para mecánicos Longitud total 90 mm	749200 90
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 1	668401 1
Cinzel plano para mecánicos, calidad especial Longitud total 150 mm	741000 150
Lima triangular Longitud sin cola 200 mm	511200 200
Estaquillador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 80 mm	831600 80
Alicates regulables con revestimiento de plástico Longitud total 250 mm	706151 250
Alicates de corte lateral pulidos Longitud total 160 mm	724900 160

Juego de extractores de pasadores en soporte de plástico, calidad normal Número de extractores de pasadores 6	747200 6
Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm	519400 100
Soporte para htas. de plástico Para cantidad de llaves 8	611500 8
Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes Longitud total 260 mm	766000 260