

## Juego de herramientas para electricistas, de 82 piezas sin bolsa



### Datos de pedido

Número de pedido	680505
GTIN	2050001017710
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Aplicación:

Contiene las herramientas de calidad más importantes para la instalación eléctrica.

#### Contenido:

Juego de brocas espirales HSS, en caja: 1 ud. n.º 115000 tam. 1 – 10

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. N.º 466005 tam. 2

Marcador de líneas por cordel con polvo colorante: 1 ud. de cada N.º 467590 Tam. 1; N.º 467595 Tam. R

Nivel de burbuja de metal ligero **STABILA**®: 1 ud. n.º 467030 tam. 400

Lima plana **DICK**, corte 1, con mango: 1 ud. n.º 510100 tam. 150

Lima semirredonda **DICK**, corte 2, con mango: 1 ud. n.º 513200 tam. 150

Lima redonda **DICK**, corte 2, con mango: 1 ud. n.º 514200 tam. 150

Cepillo de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 3

Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581220

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630168 tam. 6 (17 piezas)

Destornillador para ranura **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Comprobador de tensión **PB Swiss Tools** hasta 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 2,5

Comprobador de tensión **BENNING** "Analog": 1 ud. n.º 473105 tam. Analog

Bolsa para guardarlo: 1 ud. n.º 473336 tam. B

Llave para tornillos de ajuste, según EN 60900, completamente aislada hasta 1000 V: 1 ud. n.º 665800 de 2 – 63 A

Destornillador para Phillips **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 tam. 1; 2  
 Alicates universales **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160  
 Alicates regulables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250  
 Alicates de boca redonda plana **KNIPEX**®, con filo, aislados según VDE: 1 ud. n.º 713300 tam. 160  
 Alicates de corte lateral **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 uds. n.º 725300 tam. 160  
 Alicates pelacables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 728750 tam. 160  
 Cuchilla pelacables **JOKARI**®: 1 ud. n.º 728010 tam. 8 – 28  
 Cíncel para piedra **RENNSTEIG**, plano: 1 ud. n.º 742500 tam. 250  
 Cíncel para piedra **RENNSTEIG**, en punta: 1 ud. n.º 742600 tam. 250  
 Cíncel para piedra de electricistas **RENNSTEIG**, plano: 1 ud. n.º 743000 tam. 250  
 Martillo de cerrajero **GARANT** con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750110 tam. 500  
 Mazo con mango: 1 ud. n.º 751055 tam. 1  
 Cizalla para chapa ideal con transmisión: 1 ud. n.º 766000 tam. 260  
 Cizalla para cable telefónico: 1 ud. n.º 769005 tam. 130  
 Brocas de cíncel de metal duro **Milwaukee**® en caja de plástico: 1 ud. n.º 786081 tam. 5 (Ø 4 – 10 mm)  
 Formón de carpintero: 1 ud. n.º 794800 tam. 16  
 Guía pasacables de nailon **RUNPOTEC**®: 1 ud. n.º 814862 tam. 10  
 Escariador: 1 ud. n.º 831700 tam. 110  
 Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300  
 Cinta aislante, negra: 1 ud. n.º 083654 tam. BLACK  
 Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.º 081437 tam. BLACK  
 Paleta: 1 ud. n.º 087650 tam. 50  
 Recipiente de goma para yeso: 1 ud. n.º 087680 tam. 125  
 Píncel para agua: 1 ud. n.º 087005 tam. 20

**Nota:**

**La herramienta se suministra suelta.**

## Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Surtido de herramientas

## Accesorios

Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
--	------------

Lima plana Longitud sin cola 150 mm	510100 150
Linterna LEDcon pilas Color BLACK	081437 BLACK
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 6,5 mm	663100 6,5
Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes Longitud total 260 mm	766000 260
Lima redonda Longitud sin cola 150 mm	514200 150
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668600 1
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 8 mm	663100 8
Alicates universales, cromadosAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	701700 160
Formones de carpintero, mango de madera Anchura de filo 16 mm	794800 16
Alicates de boca redonda plana, rectosAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	713300 160
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663100 5,5
Marcador de líneas por cordel 30 m Reducción de entrada (múltiplo) 1	467590 1
Llave para tornillos de ajuste, reversiblecompletamente aisladas	665800
Alicates de corte lateral, cromadoAislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	725300 160
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado17 piezas Tipo 6	630168 6
Cinceles para piedraplano Longitud total 250 mm	742500 250
Guía pasacables de nailon Longitud de cinta 10 m	814862 10
Espátula, mango de madera Anchura 50 mm	087650 50
Recipiente para yeso Ø máximo 125 mm	087680 125
Cinceles para piedrade punta Longitud total 250 mm	742600 250
	769005 130

Tijeras para electricista niqueladas con cortaalambres  
Longitud total 130 mm

Pincel cilíndrico industrial Ø 20 mm	087005 20
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 4 mm	663100 4
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 2,5 mm	665020 2,5
Cuchilla pelacables con hoja en forma de gancho para Ø de cable 8-28 mm	728010 8-28
Cuchillo pelacables fijo	844300
Lima semirredonda Longitud sin cola 150 mm	513200 150
Sierra universal "PUK" con hoja universal (310) Mango fijo	581220
Polvo colorante para tiralíneas 250 g Tipo R	467595 R
Comprobador de tensión DUSPOL® Tipo de dispositivo ANALOG	473105 ANALOG
Alicate regulable Alligator® Cubiertas en los mangos VDE Longitud total 250 mm	705740 250
Alicates pelacables, cromados Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	728750 160
Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja Tipo 1-10	115000 1-10
Cinta aislante Color BLACK	083654 BLACK
Bolsa de transporte Duspól Tipo B	473336 B
Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm Número de filas de guarnición 3	575000 3
Cinceles para electricistas Longitud total 250 mm	743000 250
Escariador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm	831700 110
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 500 g	750110 500
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668600 2
Nivel de burbuja de metal ligero Longitud 400 mm	467030 400

Mango de madera dura para limas Longitud total 100 mm	519400 100
Metro plegable de madera amarilla Longitud 2 m	466005 2