



Remachadora manual universal con cabezal basculante



Datos de pedido

Número de pedido	770310
GTIN	4045197220608
Clase de artículo	72E

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de pinza resistente con mecanismo de palanca sofisticado. Cabeza de remache que gira 360°.

Aplicación:

Para remaches ciegos (todos los materiales). No apto para tuercas remachables de acero M6 (sólo para aluminio).

Pieza de repuesto:

Espiga de rosca n.º 770301, mordazas n.º 770305.

Boquilla para remaches ciegos: 2,4 – 3 – 4 – 5 mm

Boquilla con espiga de rosca para tuercas remachables: M3 – M4 – M5 – M6

Aplicación para tornillos remachables: M4 – M5 – M6

Descripción técnica

Aplicación para tornillos remachables	M4 – M5 – M6
Boquilla para remaches ciegos	2,4 – 3 – 4 – 5 mm
Boquilla con espiga de rosca para tuercas remachables	M3 – M4 – M5 – M6
Tipo de producto	Remachadora manual

Accesorios

Espiga de rosca con tornillo Tipo M6	770301 M6
Espiga de rosca con tornillo Tipo M3	770301 M3
Par de bocas de mordaza de mandril de recambio	770305
Espiga de rosca con tornillo para remachadora Tipo M4	770401 M4
Espiga de rosca con tornillo para remachadora Tipo M5	770401 M5