

Juego de herramientas para electrónica de 118 piezas sin maleta



Datos de pedido

Número de pedido	680405
GTIN	2050001016805
Clase de artículo	66H

Descripción

Contenido:

Pie de rey **GARANT**: 1 uds. n.º 410100 tam. 150

Llave combinada **Stahlwille**®: 1 ud. n.º 613500 de cada tam. 3,2; 4; 5; 5,5; 7; 8; 10; 11; 13

Llave acodada para hexágono interior: 1 ud. n.º 626038 de cada tam. 0,7; 0,9

1 ud. n.º 626037 de cada tam. 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5

1 ud. n.º 626039 de cada tam. 1/16; 3/32; 1/8; 3/16

Surtido de llaves de vaso **GARANT** 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630325 tam. SD (de 41 piezas)

Destornillador plano para electricistas **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 663000 de cada tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5

Destornilladores para tornillos de cabeza ranurada, corto **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 664100 tam. 5,5; 8

Destornillador acodado para ranura **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 664800 de cada tam. 4; 5,5

Destornillador acodado para Phillips **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 669400 de cada tam. 1; 2

Destornillador para Phillips **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 668000 de cada tam. 0; 1; 2; 1K; 2K

Espejo de control: 1 ud. n.º 081620 tam. 23

Destornillador plano de electrónica **Wera**: 1 ud. n.º 669900 de cada tam. 2,5; 3; 4

Destornillador de electrónica para Phillips **Wera**: 1 ud. n.º 669905 de cada tam. 0; 1

Destornillador para electrónica Pozidriv **Wera**: 1 ud. n.º 669910 tam. 0

Alicates regulables **KNIPEX**® Cobra®: 1 ud. n.º 705800 tam. 125

Pinza antimagnética, en punta: 1 ud. n.º 727520 tam. AM

Pinza antimagnética, escalonada / roma: 1 ud. n.º 727580 tam. AM

Pinza en cruz antimagnética, acodada / roma: 1 ud. n.º 727700 tam. AM
 Pinza de extracción antimagnética, para micro envolturas: 1 ud. n.º 727840 tam. AM
 Pinza antimagnética, completamente aislada, en punta: 1 ud. n.º 727920 tam. AM
 Pinza de apriete para montaje: 1 ud. n.º 727950 tam. 200
 Alicates de corte lateral para electrónica **GARANT**: 1 ud. n.º 726210 tam. 125
 Alicates de punta para electrónica **GARANT** : 1 ud. n.º 727170 tam. 140
 Alicates plano para electrónica **GARANT**: 1 ud. n.º 727165 tam. 140
 Alicates de corte lateral de vanadio **GARANT**: 1 ud. n.º 723040 tam. 160
 Alicates pelacables automático **GARANT**: 1 ud. n.º 728613 tam. 6
 Pinzas para quitar el esmalte: 1 ud. n.º 728770 tam. 120
 Cizallas para cables, pequeñas: 1 ud. n.º 730100 tam. 160
 Extractor de pasadores con vaina: 1 ud. n.º 748201 tam. 9 (0,9 - 5,9 mm)
 Martillo de cerrajero con mango de nogal negro: 1 ud. n.º 750100 tam. 100
 Cúter universal **Tajima** con cuchillas cortantes rompibles: 1 ud. n.º 844900
 Llave inglesa: 1 ud. n.º 813961 tam. 150
 Cinta aislante, negra: 1 ud. n.º 083654 BLACK
 Linterna de bolsillo, luz LED: 1 ud. n.º 081437 BLACK

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081557 LR3
Cantidad de pilas contenidas	3
Suministro de energía	con pilas
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 1,5 mm	626037 1,5
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 3/16 pul	626039 3/16
Destornillador para electricistas para ranura, Classiccompletamente aisladas Anchura de filo b 4 mm	663000 4
Destornillador para electricistas para ranura, Classiccompletamente aisladas Anchura de filo b 5,5 mm	663000 5,5
Destornillador para Phillips, con mango de plástico Tamaño de ranura en cruz 2K	668000 2K

Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613500 5,5
Estuche de plástico para llave acodada de 6 caras Tipo 8	626250 8
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 8 mm	664100 8
Espejo de control Dimensiones del espejo 23 mm	081620 23
Alicates pelacables Para sección transversal de los conductores 6 mm ²	728613 6
Destornillador para electricistas para ranura, Classiccompletamente aisladas Anchura de filo b 2 mm	663000 2
Cinta aislante Color BLACK	083654 BLACK
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 5 mm	626037 5
Llave combinada Ancho de llave 3,2 mm	613500 3,2
Martillo de cerrajero concubierta protectora en el mango Peso sin mango 100 g	750100 100
Destornillador para Phillips, con mango de plástico Tamaño de ranura en cruz 1	668000 1
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613500 7
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613500 10
Llave combinada Ancho de llave 5 mm	613500 5
Llaves acodadas hexagonalesfosfatado Hexágono 0,9 mm	626038 0,9
Pinza de extracción para microenvolturas 8 – 14 conectores Material AM	727840 AM
Destornillador para electricistas para ranura, Classiccompletamente aisladas Anchura de filo b 2,5 mm	663000 2,5
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 5,5 mm	664100 5,5
Destornillador para electrónica, para PhillipsESD Tamaño de ranura en cruz 0	669905 0
Pinzas de apriete para montaje con dientes de encaje Longitud total 200 mm	727950 200
Destornillador acodado para ranura Anchura de filo b 4 mm	664800 4
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 4 mm	626037 4
Alicates corte lateral, modelo resistente, cromado, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm	723040 160

Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 3/32 pul	626039 3/32
Destornillador para electrónica para ranuraKraftform-Micro, ESD Anchura de filo b 2,5 mm	669900 2,5
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 1/16 pul	626039 1/16
Destornillador para Phillips, con mango de plástico Tamaño de ranura en cruz 2	668000 2
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613500 8
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 2,5 mm	626037 2,5
Llave acodada para Phillips Tamaño de ranura en cruz 1	669400 1
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 1,3 mm	626037 1,3
Pinzas forma AA rectas, aisladas Material AM	727920 AM
Alicates planos para electrónica Longitud total 140 mm	727165 140
Destornillador para electrónica para PozidrivESD Tamaño de ranura en cruz 0	669910 0
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Linterna LEDcon pilas Color BLACK	081437 BLACK
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 3 mm	626037 3
Destornillador para electrónica para ranuraKraftform-Micro, ESD Anchura de filo b 4 mm	669900 4
Alicate de corte lateral para electrónica, forma de cabeza normal Longitud total 125 mm	726210 125
Destornillador para electrónica, para PhillipsESD Tamaño de ranura en cruz 1	669905 1
Llave combinada Ancho de llave 4 mm	613500 4
Juego de extractores de pasadores con vaina de guiadoen estuche de plástico Número de extractores de pasadores 9	748201 9
Destornillador para Phillips, con mango de plástico Tamaño de ranura en cruz 1K	668000 1K
Destornillador para electrónica para ranuraKraftform-Micro, ESD Anchura de filo b 3 mm	669900 3
Cizalla pequeña para cables Longitud total 160 mm	730100 160
Llave inglesa con cubierta de mango Longitud total 150 mm	813961 150

Destornillador para Phillips, con mango de plástico Tamaño de ranura en cruz 0	668000 0
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613500 11
Pinzas escalonadas, romas punta de 2,5 mm de anchura, 120 mm, forma 2a Material AM	727580 AM
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613500 13
Destornillador acodado para ranura Anchura de filo b 5,5 mm	664800 5,5
Llaves acodadas hexagonalesfosfatado Hexágono 0,7 mm	626038 0,7
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 1/8 pul	626039 1/8
Pinzas para quitar el esmalte con cuchillas de 0,6 mm Longitud total 120 mm	728770 120
Alicate de punta para electrónica Longitud total 140 mm	727170 140
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado41 piezas Tipo SD	630325 SD
Pinzas de punta, 125 mm forma AA Material AM	727520 AM
Pinzas en cruz romas / acodadas, 160 mm Material AM	727700 AM
Llaves acodadas hexagonalesniquelado Hexágono 2 mm	626037 2
Cúter universalcon 3 cuchillas, 9 mm	844900
Llave acodada para Phillips Tamaño de ranura en cruz 2	669400 2
Destornillador para electricistas para ranura, Classiccompletamente aisladas Anchura de filo b 3,5 mm	663000 3,5
Llave combinada Ancho de llave 9 mm	613500 9
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613500 6
Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 125 mm	705800 125