

Surtido de herramientas de formación para electrónica, de 25 piezas con bolsa para herramientas



Datos de pedido

Número de pedido	680440
GTIN	2050001017581
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:

Contiene un equipamiento básico de alta calidad para aprendices de electrónica, basado en el equipamiento de taller existente.

Suministro:

Pie de rey **GARANT**: 1 uds. n.º 410100 tam. 150

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. n.º 465960 tam. 2

Lima semirredonda **DICK**: 1 ud. n.º 513300 tam. 250

Mango de madera dura para limas: 1 ud. n.º 519400 tam. 120

Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150

Destornillador para ranura **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Destornillador para Phillips **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 de cada tam. 1; 2

Alicates universales **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160

Alicates regulables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250

Alicates planos **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 710300 tam. 160

Alicates redondos **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 710700 tam. 160

Alicate de boca redonda plana **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 713300 de cada tam. 160; 200

Alicate de corte lateral para electrónica **GARANT**: 1 ud. n.º 726210 tam. 125

Alicates pelacables automáticos **JOKARI**®: 1 ud. n.º 728622 tam. 6
 Herramienta pelacables y desaislante **JOKARI**® para todos los cables coaxiales corrientes: 1 ud. n.º 729806 tam. RG58/59
 Martillo de cerrajero **GARANT** con mango de nogal negro: 1 uds. n.º 750110 tam. 300
 Martillo de plástico: 1 ud. n.º 754200 tam. 32
 Navaja pelacables abatible con mango de madera: 1 ud. n.º 844500 tam. 1
 Bolsa para herramientas **PARAT**®: 1 ud. n.º 690200

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descripción técnica

Tipo de producto	Surtido de herramientas
------------------	-------------------------

Accesorios

Alicates planos cromadosaislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	710300 160
--	------------

Alicates redondos cromadosaislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	710700 160
--	------------

Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 8 mm	663100 8
--	----------

Alicates pelacables, modelo económico Para sección transversal de los conductores 6 mm ²	728622 6
---	----------

Alicate de corte lateral para electrónica, forma de cabeza normal Longitud total 125 mm	726210 125
---	------------

Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
--	------------

Navaja pelacables abatible con mango de madera Tipo 1	844500 1
---	----------

Metro plegable de madera blanco Longitud 2 m	465950 2
--	----------

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftformcompletamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668600 1
---	----------

Martillo de cerrajero concollar protector del mango Peso sin mango 300 g	750110 300
--	------------

Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	713300 160
Sierra universal "PUK" con hoja universal (310) Mango fijo	581220
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 2,5 mm	663100 2,5
Alicate regulable Alligator® Cubiertas en los mangos VDE Longitud total 250 mm	705740 250
Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	701700 160
Lima semirredonda Longitud sin cola 250 mm	513300 250
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 4 mm	663100 4
Bolsa de montaje de cuero con pared intermedia	690200
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668600 2
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 6,5 mm	663100 6,5
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Martillo de plástico con bocas de poliuretano Ø cabeza de martillo 32 mm	754200 32
Pelacables de corte redondo para cable coaxial para cable coaxial tipo RG58/59	729806 RG58/59
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663100 5,5
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	713300 200
Surtido de herramientas de formación para electrónica, de 25 piezas sin bolsa para herramientas	680445