

Juego de herramientas de montaje de 90 piezas sin maleta para herramientas



Datos de pedido

Número de pedido	680280
GTIN	2050001017383
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:

Contiene un **equipamiento básico de muy alta calidad** para **mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.**

Suministro:

Metro plegable de plástico 2 m **WIHA**: 1 uds. n.º 466200 tam. 2

Lima plana de alto rendimiento con mango **DICK**: 1 ud. n.º 515000 tam. 200

GARANT mini- sierra de arco: 1 ud. n.º 581195

Juego de llaves combinadas de boca / estrella **GARANT**: 1 ud. n.º 613610 tam. 9 (5,5 - 19 mm)

Juego de llaves acodadas para Torx® **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 624810 tam. 8 (TX6 - TX25)

Juego de llaves acodadas de 6 caras **GARANT** con cabeza esférica y función de parada en el soporte de plástico: 1 ud. n.º 627132 tam. 9 (1,5 - 10 mm)

Surtido de llaves de vaso **GARANT** 1/4 pulgada: 1 ud. n.º 630299 tam. 6 (39 piezas)

Juego de destornilladores para ranura **GARANT**: 1 ud. n.º 660036 tam. 6 (3,5 - 10 mm)

Destornillador para Phillips **GARANT**: 1 ud. n.º 667702 de cada tam. 1; 2

Alicate combinado **GARANT**: 1 ud. n.º 700940 tam. 180

Alicate regulable **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 705800 tam. 250

Alicate de boca redonda plana **GARANT**, acodado: 1 ud. n.º 713440 tam. 200

Alicate para arandelas de seguridad interior, recto **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 719790 tam. J2

Alicate para arandelas de seguridad exterior, recto **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 719890 tam. A2

Alicate de corte lateral **GARANT**: 1 ud. n.º 724840 tam. 160

Juego de cinces-punzones **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 745100 (6 piezas)

Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes: 1 ud. n.º 750450 tam. 300

Martillo combinado de cerrajero / blando: 1 ud. n.º 754880 tam. 30

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descripción técnica

Tipo de producto

Surtido de herramientas

Accesorios

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 1

667690 1

Alicates universales, cromados, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm

700940 180

Juego de destornilladores para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Número de destornilladores 6

660031 6

Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9

627132 9

Llaves combinadas - juego Cantidad de llaves 9

613510 9

Alicates regulables Cobra® atramentados Longitud total 250 mm

705800 250

Juego de llaves acodadas para Torx® cromadas Número de destornilladores 8

624810 8

Martillo combinado Ø cabeza de martillo 30 mm

754880 30

Juego de cinces y punzones en soporte de plásticocalidad especial Cantidad de herramientas 6

745100 6

Destornillador para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Tamaño de ranura en cruz 2

667690 2

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 39 piezas Tipo 6

630299 6

Alicates de corte lateral cromados, con cubiertas en mangos Longitud total 160 mm

724840 160

Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes Peso sin mango 300 g

750450 300

Mini-sierra de arcoMango ergonómico	581195
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo A2	719890 A2
Llaves combinadas - juego Cantidad de llaves 9	613610 9
Alicates de precisión para arandelas de seguridad Tipo J2	719790 J2
Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Lima plana multiusos con mango, corte especial Longitud sin cola 200 mm	515000 200
Alicates boca redonda plana acodados, cromados, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713440 200
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 4 mm	660030 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 6,5 mm	660030 6,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 5,5 mm	660030 5,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 3,5 mm	660030 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 10 mm	660030 10
Destornillador para cabeza ranurada, con mango Haptoprene de 2 componentes Anchura de filo b 8 mm	660030 8