



Remachadora universal



Datos de pedido

Número de pedido	770410
GTIN	4045197276209
Clase de artículo	72E

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de pinza sólido con brazos de palanca abatibles que se engatillan automáticamente, (fuerza de aplicación reducida), mangos de 2 componentes y recipiente colector para espigas de remache.

Aplicación:

Para remaches ciegos (todos los materiales).

Pieza de repuesto:

Espiga de rosca n.º 770401, mordazas n.º 770405, recipiente colector de espigas de remache n.º 770402.

Boquilla para remaches ciegos: 3 – 4 – 5 – 6,4 mm

Boquilla con espiga de rosca para tuercas remachables: M4 – M5 – M6 – M8 – M10

Aplicación para tornillos remachables: M4 – M5 – M6 – M8

Descripción técnica

Boquilla para remaches ciegos	3 – 4 – 5 – 6,4 mm
Boquilla con espiga de rosca para tuercas remachables	M4 – M5 – M6 – M8 – M10
Aplicación para tornillos remachables	M4 – M5 – M6 – M8

Accesorios

Espiga de rosca con tornillo para remachadora Tipo M5	770401 M5
Mango del alicate	770406
Espiga de rosca con tornillo para remachadora Tipo M10	770401 M10
Espiga de rosca Tipo M4	770404 M4
Tirante	770403
Espiga de rosca con tornillo para remachadora Tipo M4	770401 M4
Espiga de rosca con tornillo para remachadora Tipo M8	770401 M8
Cuerpo de pinza para n.º 770410	770407
Espiga de rosca con tornillo para remachadora Tipo M6	770401 M6
Recipiente colector para espigas de remache	770402
Par de bocas de mordaza de mandril de recambio	770405