

## Juego de herramientas de montaje de 59 piezas con caja para herramientas de chapa de acero



### Datos de pedido

Número de pedido	680300
GTIN	2050001016423
Clase de artículo	66H

### Descripción

#### Aplicación:

Contiene herramientas de alta calidad para **mantenimiento y conservación de instalaciones, máquinas, aparatos, etc.**

#### Suministro:

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. N.º 466005 tam. 2

Cepillo de alambre: 1 ud. n.º 575000 tam. 3

Juego de limas de taller, corte 2 con mango, surtidas en estuche enrollable **DICK**: 1 ud. n.º 517200 tam. 200 (5 piezas)

Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150

**GARANT** Juego de llaves de dos bocas 6 – 34 mm con soporte: 1 ud. n.º 610610 tam. 12 (6×7 - 30×34 mm) con 1 ud. n.º 611500 tam. 12

Juego de destornilladores acodados de 6 caras con soporte de plástico: 1 ud. n.º 626072 tam. 8 (2 - 10 mm)

Juego de destornilladores para tornillos de cabeza ranurada **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 660910 tam. 5 (3,5 - 8 mm)

Destornillador acodado para ranura **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 664800 tam. 6,5

Comprobador de tensión **PB Swiss Tools** hasta 250 V: 1 ud. n.º 665020 tam. 3,5

Destornillador para Phillips **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 668100 de cada tam. 1; 2

Alicates universales **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 701500 tam. 180

Alicates regulable **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 705500 tam. 250  
 Cortaalambres **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 706610 tam. 210  
 Mordazas Grip universales: 1 ud. n.º 708205 tam. 250  
 Alicates de boca redonda plana **KNIPEX**®, con filo: 1 ud. n.º 713150 tam. 160  
 Alicates para arandelas de seguridad interior, recto: 1 ud. n.º 719805 tam. J2  
 Alicates para arandelas de seguridad exterior, recto: 1 ud. n.º 719905 tam. A2  
 Alicates de corte lateral **KNIPEX**®: 1 ud. n.º 724900 tam. 160  
 Cíncel plano **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 740500 tam. 175  
 Juego de punzones y punteros **RENNSTEIG**: 1 ud. n.º 745600 tam. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)  
 Martillo de cerrajero con mango de nogal negro: 1 uds. n.º 750110 tam. 300  
 Martillo de plástico: 1 ud. n.º 754500 tam. 32  
 Escariador **PB Swiss Tools**: 1 ud. n.º 831700 tam. 110  
 Navaja pelacables fija: 1 ud. n.º 844300 tam. 175  
 Engrasador de plástico: 1 ud. n.º 083532 tam. 125  
 Cinta aislante, negra: 1 ud. n.º 083654 tam. BLACK  
 Rotulador, azul: 1 ud. n.º 085154 tam. B  
 Caja de chapa de acero para herramientas: 1 ud. n.º 693455 tam. 5/530

**Nota:**

**La herramienta se suministra suelta.**

## Descripción técnica

Tipo de producto

Surtido de herramientas

## Accesorios

Alicates regulables ranurados, atramentados Longitud total 250 mm

704900 250

Escariador con mango de plástico Longitud de cuchilla cortante 110 mm

831700 110

Juego de destornilladores para ranura, con mango rígido "multicraft" Número de destornilladores 5

660910 5

Juego de limas multiusos 5 piezas en estuche enrollable corte 2 Longitud sin cola 200 mm

517200 200

Cepillo manual de alambre Alambre de acero liso 0,35 mm Número de filas de garnición 3

575000 3

Alicates para arandelas de seguridad Tipo J2

719805 J2

Lubricador de plástico con tubo de salida Capacidad 125 ml	083532 125
Juego de punzones en soporte de plástico Cantidad de herramientas 6	745600 6
Alicates de corte lateral pulidos Longitud total 160 mm	724900 160
Mordazas Grip universales con mordaza prismática Longitud total 250 mm	708205 250
Juego de llaves acodadas de 6 caras niquelado Número de destornilladores 8	626072 8
Martillo de plástico con bocas Cellidor Ø cabeza de martillo 32 mm	754500 32
Cuchillo pelacables fijo	844300
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 300 g	750110 300
Destornillador para Phillips, con mango rígido "multicraft" Tamaño de ranura en cruz 1	668100 1
Alicates boca redonda plana rectos, pulidos Longitud total 160 mm	713150 160
Juego de llave de dos bocas Cantidad de llaves 12	610610 12
Destornillador para Phillips, con mango rígido "multicraft" Tamaño de ranura en cruz 2	668100 2
Cajas de chapa de acero para herramientas "Extra" Tipo 5/530	693455 5/530
Cortaalambreres pesado Longitud total 210 mm	706610 210
Alicates para arandelas de seguridad Tipo A2	719905 A2
Comprobador de tensión de calidad especial Anchura de filo 3,5 mm	665020 3,5
Cinzel plano Longitud total 175 mm	740500 175
Destornillador acodado para ranura Anchura de filo b 6,5 mm	664800 6,5
Cinta aislante Color BLACK	083654 BLACK
Marcador permanente Dura-Ink® 15 Color letra B	085154 B
Alicates universales, pulidos Longitud total 180 mm	701500 180

Sierra universal "PUK" con hoja universal (310)Mango fijo	581220
Juego de herramientas de montaje de 59 piezas sin cajas	680305
Metro plegable de madera amarilla Longitud 2 m	466005 2