

Surtido de herramientas de formación para electrónica, de 25 piezas sin bolsa para herramientas



Datos de pedido

Número de pedido	680445
GTIN	2050001017567
Clase de artículo	66H

Descripción

Aplicación:

Contiene un equipamiento básico de alta calidad para aprendices de electrónica, basado en el equipamiento de taller existente.

Suministro:

Pie de rey **GARANT**: 1 uds. n.º 410100 tam. 150

Metro plegable de madera **STABILA**®: 1 ud. n.º 465960 tam. 2

Lima semirredonda **DICK**: 1 ud. n.º 513300 tam. 250

Mango de madera dura para limas: 1 ud. n.º 519400 tam. 120

Sierra universal **PUK**®: 1 ud. n.º 581220 tam. 150

Destornillador para ranura **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 663100 de cada tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

Destornillador para Phillips **Wera**, aislado según VDE: 1 ud. n.º 668600 de cada tam. 1; 2

Alicates universales **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 701700 tam. 160

Alicates regulables **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 705740 tam. 250

Alicates planos **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 710300 tam. 160

Alicates redondos **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 710700 tam. 160

Alicate de boca redonda plana **KNIPEX**®, aislados según VDE: 1 ud. n.º 713300 de cada tam. 160; 200

Alicate de corte lateral para electrónica **GARANT**: 1 ud. n.º 726210 tam. 125

Alicates pelacables automáticos **JOKARI**®: 1 ud. n.º 728622 tam. 6

Herramienta pelacables y desaislante **JOKARI**® para todos los cables coaxiales corrientes: 1 ud. n.º 729806 tam. RG58/59

Martillo de cerrajero **GARANT** con mango de nogal negro: 1 uds. n.º 750110 tam. 300

Martillo de plástico: 1 ud. n.º 754200 tam. 32

Navaja pelacables abatible con mango de madera: 1 ud. n.º 844500 tam. 1

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descripción técnica

Tipo de producto	Surtido de herramientas
------------------	-------------------------

Accesorios

Navaja pelacables abatible con mango de madera Tipo 1	844500 1
Alicates planos cromadosaislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	710300 160
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 5,5 mm	663100 5,5
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 2,5 mm	663100 2,5
Alicata regulable Alligator®Cubiertas en los mangos VDE Longitud total 250 mm	705740 250
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 8 mm	663100 8
Alicates redondos cromadosaislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	710700 160
Alicata de corte lateral para electrónica, forma de cabeza normal Longitud total 125 mm	726210 125
Mango de madera dura para limas Longitud total 120 mm	519400 120
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftformcompletamente aislado Anchura de filo b 3,5 mm	663100 3,5
Pelacables de corte redondo para cable coaxial para cable coaxial tipo RG58/59	729806 RG58/59
Martillo de plástico con bocas de poliuretano Ø cabeza de martillo 32 mm	754200 32

Metro plegable de madera blanco Longitud 2 m	465950 2
Martillo de cerrajero con collar protector del mango Peso sin mango 300 g	750110 300
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 2	668600 2
Sierra universal "PUK" con hoja universal (310) Mango fijo	581220
Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Kraftform completamente aisladas Tamaño de ranura en cruz 1	668600 1
Alicates universales, cromados Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	701700 160
Lima semirredonda Longitud sin cola 250 mm	513300 250
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 4 mm	663100 4
Alicates pelacables, modelo económico Para sección transversal de los conductores 6 mm ²	728622 6
Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE Longitud total 160 mm	713300 160
Destornillador para electricistas para ranura, con mango Kraftform completamente aislado Anchura de filo b 6,5 mm	663100 6,5
Alicates de boca redonda plana, rectos Aislados conforme a VDE Longitud total 200 mm	713300 200
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150