

GESIPA®**Remachadora manual FLIPPER®****Datos de pedido**

Número de pedido	770280
GTIN	4007081010009
Clase de artículo	74A

Descripción**Ejecución:**

Remachadora manual rígida, sólida **con recipiente colector para espigas remachables**. Funcionamiento monomanual, aprox. 30 % menos de fuerza de aplicación. El mecanismo de mandrino mantiene firmemente la espiga de remache después de haberse roto; al pulsar la palanca hacia delante, la espiga de remache se desbloquea.

Aplicación:

Para remaches ciegos (todos los materiales).

Suministro:

Incluye boquillas 10/24 (en posición de trabajo) y 10/18, 10/29 (en el recipiente colector), además 1 llave de montaje en recipiente colector.

Longitud total: 212 mm

Para remaches ciegos de aluminio y cobre: 3 - 5 mm

Para remaches ciegos de acero y acero fino: 3 - 4 mm

Peso: 750 g

Descripción técnica

Para remaches ciegos de aluminio y cobre	3 - 5 mm
--	----------

Peso	750 g
Longitud total	212 mm
Para remaches ciegos de acero y acero fino	3 - 4 mm
Tipo de producto	Remachadora manual