

**Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica TAURUS®, Tipo: 2****Datos de pedido**

Número de pedido	770512 2
GTIN	4007081570008
Clase de artículo	74A

**Descripción****Ejecución:**

Presión de servicio 5 – 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable.

**Ventaja:**

El **sistema de mordazas** garantiza duraciones muy prolongadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache. Consumo reducido de aire gracias a su aprovechamiento doble: para remachar y extraer la espiga rota. Ciclo de trabajo muy rápido.

**Suministro:**

Llave de montaje SW 12/14 y SW 14/17.

1 botella de aceite hidráulico de 100 ml y 1 depósito de aceite. Incluidas boquillas 17 / 24, 17 / 27, 17 / 29, 17 / 32.

**Descripción técnica**

Para remaches ciegos de acero/aluminio hasta	6 mm
Fuerza de remachado a 5 bar	9000 N
Carrera de aparato	18 mm
Ø máximo de mandril	3,2 mm
Empalme de manguera	6 mm

Peso	1,6 kg
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	5 mm
Consumo de aire por remache	2,3 l
Empalme de manguera	1/4 pul
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos