

Garant**Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: A1****Datos de pedido**

Número de pedido	719870 A1
GTIN	4045197504104
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.

Pinza negra. Cabeza rectificada. Mangos revestidos de plástico. Articulación con **muelle de apertura integrado. Forma A, mordazas rectas.**

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descripción técnica

Ø de puntas	1,3 mm
para Ø arandelas de seguridad exteriores	10 - 25 mm
Longitud total	140 mm
Forma	A
Norma	DIN 5254 A

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
Forma mordazas	recta
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial
Material punta	Acero especial
Superficie	negro
con tope limitador	no
Articulación con muelle de apertura integrado	sí
Mango con dispositivo de sujeción	no
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad