



## Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica TAURUS®, Tipo: 3



### Datos de pedido

Número de pedido	770512 3
GTIN	4007081580007
Clase de artículo	74A

### Descripción

#### Ejecución:

Presión de servicio 5 – 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable.

#### Ventaja:

El **sistema de mordazas** garantiza duraciones muy prolongadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache. Consumo reducido de aire gracias a su aprovechamiento doble: para remachar y extraer la espiga rota. Ciclo de trabajo muy rápido.

#### Suministro:

Llave de montaje SW 12/14 y SW 14/17.

1 botella de aceite hidráulico de 100 ml y 1 depósito de aceite. Incluidas boquillas 17 / 36, 17 / 40, 17 / 45.

### Descripción técnica

Carrera de aparato	25 mm
Para remaches ciegos de acero/aluminio hasta	6,4 mm
Empalme de manguera	6 mm
Consumo de aire por remache	4,8 l
Fuerza de remachado a 5 bar	14000 N

Peso	1,9 kg
Ø máximo de mandril	4,5 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	6,4 mm
Empalme de manguera	1/4 pul
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos