



## Alicates de precisión para arandelas de seguridad con tope limitador, Tipo: J1



### Datos de pedido

Número de pedido	719792 J1
GTIN	4003773073864
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Con tope limitador ajustable.

**Forma C, mordazas rectas.**

**Forma D, mordazas acodadas 90°.**

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.

Pinza atramentada en gris. Mangos revestidos de plástico.

**Con puntas de precisión insertadas.**

#### Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

#### Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

#### Norma:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior recto

Longitud total: 140 mm

para  $\varnothing$  de arandela de seguridad interior: 12 - 25 mm

$\varnothing$  de puntas: 1,25 mm

### Descripción técnica

$\varnothing$ de puntas	1,25 mm
Longitud total	140 mm

para Ø de arandela de seguridad interior	12 - 25 mm
Forma	C
Norma	DIN 5256 C
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior recto
Forma mordazas	recta
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial
Material punta	Acero especial
Superficie	atramentado en gris
con tope limitador	sí
Mango con dispositivo de sujeción	no
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad