Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: A5

Datos de pedido

Número de pedido	719895 A5
GTIN	4003773024996
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:
Mangos de acero con dispositivo inmovilizador. **Forma A, mordazas rectas.**
Ventaja:
Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.
Aplicación:
Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.
Norma:
DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Descripción técnica

Longitud total	560 mm
Forma	A
para ∅ arandelas de seguridad exteriores	122 - 300 mm
∅ de puntas	3,5 mm
Norma	DIN 5254 A
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
Forma mordazas	recta
Mango	revestidos de plástico

Material	Acero laminado de alta resistencia
Material punta	Acero de herramientas especial, templado en aceite
Superficie	con recubrimiento de polvo negro
Mango con dispositivo de sujeción	sí
Punta intercambiable	sí
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad

Accesorios

Par de puntas para alicates para anillos de seguridad Forma A5	719910 A5