



Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: J2



Datos de pedido

Número de pedido	719845 J2
GTIN	4045197493200
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Alicates atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

Similar a **DIN 5256**.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

para Ø de arandela de seguridad interior	19 - 60 mm
Longitud total	180 mm
Ø de puntas	1,8 mm
Norma	similar a DIN 5256
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior acodado
Forma mordazas	acodado 45°
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no

Tipo de producto

Alicate para anillos de seguridad