

**Remachadora para remaches ciegos con batería PowerBird®****Datos de pedido**

Número de pedido	770505
GTIN	4007081240031
Clase de artículo	74A

**Descripción****Ejecución:**

Aparato inalámbrico para uso flexible.

**Ventaja:**

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.

**Suministro:**

Incluye batería de iones de litio n.º 770527 y cargador n.º 770528 tam. 1 en maletín de plástico.

Boquillas 17 / 32, 17 / 36, 17 / 40 y 17 / 45.

Carrera de aparato: 20 mm

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta: 6,4 mm

Fuerza de remachado: 14000 N

Capacidad de la batería: 14,4 Ah

Tensión de batería: 2,6 V

Peso incluida batería: 2,2 kg

**Descripción técnica**

Carrera de aparato	20 mm
--------------------	-------

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	6,4 mm
Fuerza de remachado	14000 N
Peso incluida batería	2,2 kg
Tensión de batería	2,6 V
Capacidad de la batería	14,4 Ah
Suministro de energía	Con batería
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

---

## Accesorios

Cargador Tipo 1	770528 1
Batería de cambio rápido de iones de Li Capacidad 2,6 Ah	770527 2,6