



Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	770513 1
GTIN	4045197559968
Clase de artículo	72E

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 6 – 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable. Remachadora para remaches ciegos potente y fiable. El sistema de mordazas garantiza duraciones muy prologadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache (sin deslizamiento por la espiga de remache). Aspiración de ajuste variable para la expulsión de la espiga de remache rota al recipiente colector.

Suministro:

Incluye boquillas (apropiadas para acero, acero fino, aluminio, cobre): 2,4 – 3,4 mm, 4 mm.
Incluye boquillas (apropiadas para aluminio): 2,4 mm, 4,8 mm. 1 frasco de aceite hidráulico de 50 ml.

Carrera de aparato: 16 mm

Fuerza de remachado a 6 bar: 6600 N

Consumo de aire por remache: 3,4 l

Empalme de manguera: 8 mm

Ø máximo de mandril: 2,5 mm

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta: 4 mm

Descripción técnica

Carrera de aparato	16 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	4 mm
para remaches ciegos aluminio hasta	4,8 mm
Ø máximo de mandril	2,5 mm
Peso	1,7 kg
Consumo de aire por remache	3,4 l
Empalme de manguera	8 mm
Fuerza de remachado a 6 bar	6600 N