



Remachadora de tuercas remachables ciegas con batería FireBird®



Datos de pedido

Número de pedido	770520
GTIN	4007081260039
Clase de artículo	74A

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para tuercas remachables hasta M10 aluminio, M8 acero y M6 acero fino.

Ventaja:

Muy potente, rendimiento elevado por cada carga de batería. Retorcimiento fácil y seguro de tuercas remachables. Mando electrónico de la carrera de ajuste empleada. Sistema de cambio rápido para espigas de rosca.

Suministro:

Incluye 1 espiga de rosca y boquilla de cada tam. M4, M5 y M6, 1 llave de hexágono interior, 2 llaves de dos bocas SW 24x27, batería de iones de litio n.º 770527 y cargador n.º 770528 tam. 1 en maletín de plástico.

Descripción técnica

Fuerza de remachado	13000 N
Peso incluida batería	2,1 kg
Capacidad de la batería	2 Ah
Tensión de batería	14,4 V

Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos

Accesorios

Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M4	770522 M4
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M5	770522 M5
Boquilla de recambio con espiga de rosca Tipo M6	770522 M6
Batería de cambio rápido de iones de Li Capacidad 2,0 Ah	770527 2,0
Cargador Tipo 1	770528 1