



## Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: A6



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 719895 A6     |
| GTIN              | 4003773025009 |
| Clase de artículo | 73F           |

### Descripción

**Ejecución:**

Mangos de acero con dispositivo inmovilizador. **Forma A, mordazas rectas.**

**Ventaja:**

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

**Aplicación:**

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Descripción técnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| para Ø arandelas de seguridad exteriores           | 252 - 400 mm           |
| Forma  | A                      |
| Longitud total                                     | 570 mm                 |
| Ø de puntas  | 4,5 mm                 |
| Norma  | DIN 5254 A             |
| Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo exterior recto  |
| Forma mordazas                                     | recta                  |
| Mango  | revestidos de plástico |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Material                          | Acero laminado de alta resistencia                 |
| Material punta                    | Acero de herramientas especial, templado en aceite |
| Superficie                        | con recubrimiento de polvo negro                   |
| Mango con dispositivo de sujeción | sí   |
| Punta intercambiable              | sí   |
| Tipo de producto                  | Alicates para anillos de seguridad                 |

---

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Par de puntas para alicates para anillos de seguridad Forma A6 | 719910 A6 |
|--|-----------|