



## Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: A51



### Datos de pedido

Número de pedido	719895 A51
GTIN	4003773025023
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### Ejecución:

Mangos de acero con dispositivo inmovilizador. **Forma B, mordazas acodadas 90°.**

#### Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

#### Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Descripción técnica

Forma	B
Ø de puntas	3,5 mm
para Ø arandelas de seguridad exteriores	122 - 300 mm
Longitud total	570 mm
Norma	DIN 5254 B
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior recto
Forma mordazas	acodado 90°
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero laminado de alta resistencia

Material punta	Acero de herramientas especial, templado en aceite
Superficie	con recubrimiento de polvo negro
Mango con dispositivo de sujeción	sí
Punta intercambiable	sí
Tipo de producto	Alicates para anillos de seguridad

---

## Accesorios

Par de puntas para alicates para anillos de seguridad Forma A51	719910 A51
---	------------