



Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: J4



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 719845 J4 |
| GTIN | 4045197493224 |
| Clase de artículo | 72B |

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Alicates atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

Similar a **DIN 5256**.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

| | |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Longitud total | 320 mm |
| Ø de puntas | 3,2 mm |
| para Ø de arandela de seguridad interior | 85 - 140 mm |
| Norma | similar a DIN 5256 |
| Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior acodado |
| Forma mordazas | acodado 45° |
| Mango | revestido de plástico |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | atramentado en negro |
| Punta intercambiable | no |

Tipo de producto

Alicate para anillos de seguridad