



## Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J6



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 719795 J6     |
| GTIN              | 4003773024927 |
| Clase de artículo | 73F           |

### Descripción

**Ejecución:**

Mangos de acero con dispositivo inmovilizador.

**Con puntas de precisión insertadas. Forma C, mordazas rectas.**

**Ventaja:**

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

**Aplicación:**

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Descripción técnica

|  |                        |
|--|------------------------|
| Forma  | C                      |
| Longitud total                                     | 580 mm                 |
| para Ø de arandela de seguridad interior           | 252 - 400 mm           |
| Ø de puntas  | 4,5 mm                 |
| Norma  | DIN 5256 C             |
| Aplicación de alicates para arandelas de seguridad | Anillo interior recto  |
| Forma mordazas                                     | recta                  |
| Material   | Cuchilla de laminación |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Material punta                    | Acero de herramientas especial, templado en aceite |
| Superficie                        | con recubrimiento de polvo negro                   |
| Mango con dispositivo de sujeción | sí   |
| Punta intercambiable              | sí   |
| Tipo de producto                  | Alicates para anillos de seguridad                 |

---

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Par de puntas para alicates para anillos de seguridad Forma J6 | 719810 J6 |
|--|-----------|