



Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J31



Datos de pedido

Número de pedido	719805 J31
GTIN	4045197493019
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Pinza atramentada en negro. Mangos revestidos de plástico.

Con puntas de precisión insertadas. Forma D, mordazas acodadas 90°.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descripción técnica

Forma	D
para Ø de arandela de seguridad interior	40 - 100 mm
Longitud total	225 mm
Ø de puntas	2,3 mm
Norma	DIN 5256 D
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior acodado
Forma mordazas	acodado 90°
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro

Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad