



Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J51



Datos de pedido

Número de pedido	719795 J51
GTIN	4003773024958
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero con dispositivo inmovilizador.

Con puntas de precisión insertadas. Forma D, mordazas acodadas 90°.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Descripción técnica

Longitud total	590 mm
para \varnothing de arandela de seguridad interior	122 - 300 mm
\varnothing de puntas	3,5 mm
Forma	D
Norma	DIN 5256 D
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo interior acodado
Forma mordazas	acodado 90°
Material	Cuchilla de laminación

Material punta	Acero de herramientas especial, templado en aceite
Superficie	con recubrimiento de polvo negro
Mango con dispositivo de sujeción	sí
Punta intercambiable	sí
Tipo de producto	Alicates para anillos de seguridad

Accesorios

Par de puntas para alicates para anillos de seguridad Forma J51	719810 J51
---	------------