



## Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: A1



### Datos de pedido

Número de pedido	719845 A1
GTIN	4045197493248
Clase de artículo	72B

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en una pieza. Alicates atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

**Aplicación:**

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

**Norma:**

Similar a **DIN 5254**.

**Material:**

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

### Descripción técnica

para Ø arandelas de seguridad exteriores	10 - 25 mm
Longitud total	135 mm
Ø de puntas	1,3 mm
Norma	similar a DIN 5254
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Forma mordazas	acodado 45°
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no

Tipo de producto

Alicate para anillos de seguridad