

**Garant****Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: A21****Datos de pedido**

Número de pedido	719870 A21
GTIN	4045197504166
Clase de artículo	71B

**Descripción****Ejecución:**

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.

Pinza negra. Cabeza rectificada. Mangos revestidos de plástico. Articulación con **muelle de apertura integrado. Forma B, mordazas acodadas 90°.**

**Ventaja:**

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

**Aplicación:**

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

**Norma:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Descripción técnica**

Forma	B
para Ø arandelas de seguridad exteriores	19 - 60 mm
Longitud total	165 mm
Ø de puntas	1,8 mm
Norma	DIN 5254 B

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Forma mordazas	acodado 90°
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial
Material punta	Acero especial
Superficie	negro
con tope limitador	no
Articulación con muelle de apertura integrado	sí
Mango con dispositivo de sujeción	no
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicate para anillos de seguridad