

HOLEX**Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: A2****Datos de pedido**

Número de pedido	719845 A2
GTIN	4045197493255
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en una pieza. Alicates atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

Similar a **DIN 5254**.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

para Ø arandelas de seguridad exteriores	19 - 60 mm
Ø de puntas	1,8 mm
Longitud total	180 mm
Norma	similar a DIN 5254
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Forma mordazas	acodado 45°
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no
Tipo de producto	Alicata para anillos de seguridad