



Alicates para arandelas de seguridad acodado 45°, Tipo: A4



Datos de pedido

Número de pedido	719845 A4
GTIN	4045197493279
Clase de artículo	72B

Descripción

Ejecución:

Forjada en una pieza. Alicates atramentado en negro, mangos revestidos de plástico.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

Similar a **DIN 5254**.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	320 mm
para \varnothing arandelas de seguridad exteriores	85 - 140 mm
\varnothing de puntas	3,2 mm
Norma	similar a DIN 5254
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad	Anillo exterior acodado
Forma mordazas	acodado 45°
Mango	revestido de plástico
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	atramentado en negro
Punta intercambiable	no

Tipo de producto

Alicate para anillos de seguridad