

**Garant****Brocas espirales HSS W, Sin revestimiento, Ø DC h8: 8,4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	114200 8,4
GTIN	4045197015921
Clase de artículo	11B

**Descripción****Ejecución:**

Grosor de núcleo normal, sin aumento del núcleo.

Afilado de punta preciso.

Ranuras receptoras de la viruta amplias, rectificadas, con torsión estrecha.

Superficie rectificada brillante.

Con afilado forma A a partir de tamaño 2,0 mm.

**Recomendación:****Profundidad de perforación máxima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Descripción técnica**

Ø nominal $D_c$	8,4 mm
Número de filos Z	2
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	75 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Ø de mango $D_s$	8,4 mm
Longitud total L	117 mm
Avance f en aluminio plástico de viruta larga	0,18 mm/rev,
Norma	DIN 338
Profundidad de perforación máxima recomendada $L_2$	62,4 mm
Ángulo de punta	130 grados
Mango	Mango cilíndrico

Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	W
Ángulo de hélice	35-40 grados
Refrigeración interior	no
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Broca espiral

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	45 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones	40 m/min	N
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		