



Par de guantes 6230, Talla de guante: 9



Datos de pedido

Número de pedido	094236 9
GTIN	4059904093799
Clase de artículo	09H

Descripción

Ejecución:

6230. Guante antiestático para aplicaciones **ESD**. Apto también para el manejo de **pantallas táctiles**.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta. Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.

Descripción técnica

Sensibilidad al tacto	muy satisfactorio
exento de silicona	no
Protección contra el calor	no disponible

Transpirabilidad	satisfactorio
EN 388 resistencia al corte	1
EN 388 resistencia al desgarre progresivo	3
Exento de DMF	no
EN 388 resistencia a la abrasión	4
Agarre en mojado	moderado
Talla de guante	9
Agarre con aceite	moderado
EN 388 resistencia al traspaso	1
Forma ajustada	satisfactorio
Material recubrimiento	PU
Tipo de guante	Guantes multiuso
Categoría de protección	Categoría II
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para pantalla táctil
Tecnología de punto	13G
propiedad electrostática	EGB/ESD
Aplicación	reutilizable
EN 388	3141X
Material de base	Nailon/carbono
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	blanco / gris
Peso	14 g
Tipo de producto	Guantes ESD