

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250036 16/09
GTIN	4045197925916
Clase de artículo	21T

Descripción**Ejecución:**

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 09T3..
Longitud total L	150 mm
Longitud de sujeción L ₂	15,25 mm
Palanca articulada	259015 11
Desplazamiento central L ₃	11 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 9
Tamaño de placa	9 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø perforación previa mínima D _{min.}	20 mm
Código ISO Soporte	A16M PCLNR/L09
Ø de mango D _s	16 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm	674242 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500