

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
16/09mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250037 16/09 |
| GTIN | 4045197925923 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción

Ejecución:

PCLNL 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------|
| Plaquita de corte adecuada | CN.. 09T3.. |
| Palanca articulada | 259015 11 |
| Código ISO Soporte | A16M PCLNR/L09 |
| Longitud total L | 150 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Longitud de sujeción L_2 | 15,25 mm |
| Desplazamiento central L_3 | 11 mm |
| Tornillo de palanca articulada | 259018 9 |
| Tamaño de placa | 9 mm |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 20 mm |
| Ø de mango D_s | 16 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3xD |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 2 mm | 674242 2 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm | 659957 500 |