



## Calibre de rectificación de brocas helicoidales regulable, Capacidad de medición: 30-160grados



### Datos de pedido

Número de pedido	475185 30-160
GTIN	4045197926227
Clase de artículo	42H

### Descripción

#### Ejecución:

**Regulable**, con aguja atornillable, regulable y escala graduada de 30° – 160°. Superficies de medición rectificadas.

### Descripción técnica

Intervalo de ajuste escuadra	30 - 160 grados
Tipo de producto	Calibre de rectificación